


# カタログ案内 Руководство по каталогу

## 2種類のクーラント Два различных типа подачи СОЖ



**警告!**  
クーラントスルー対応の回転ライブツールのシールは適切なクーラントでない場合劣化することがあります。ろ過 (フィルタ min 0.01 mm, max 0.02 mm).

**ОСТОРОЖНО!**  
Уплотнения вращающегося приводного инструмента, где проходит СОЖ, могут портиться без достаточного количества СОЖ (фильтр мин. 0.01 мм, макс. 0.02 мм).

弊社のライブツールはマルチプライアおよびディマルチプライアモデルでご利用いただけます。

В нашем ряду приводного инструмента есть модели мультипликаторы и модели редукторы

RATIO	in RPM	out RPM
1:1	6000	6000
2:1	6000	3000
1:2	6000	12000
1:3	5000	15000

